



AI大模型訓練耗電驚人，誰會是新一代AI“電力管家”？



Gartner對2026年十大戰略技術趨勢的研判揭示了技術戰場正在發生根本性轉移，更是對所有技術決策者發出的明確信號。

[繼續閱讀](#)

onsemi



onsemi

80V T10 MOSFET NTTFSSH4D0N08XL

T10 LV-MV Si MOSFET Get Latest Version onsemi's new T10 PowerTrench MOSFET technology (80V, 40V, 25V) delivers industry leading RDS(on), higher power density and reduced switching losses. [繼續閱讀](#)

解決方案



3kW ACDC 類比電源解決方案

這款 3kW ACDC 類比電源供應器 (PSU) 採用了業界首款用於托騰柱功率因數校正 (Totem Pole PFC) 的混合訊號控制器 NCP1681，在提供卓越效能的同時，也具備緊湊的體積。
[繼續閱讀](#)

人工智慧超級運算平台 – GenAI的電源管理/液冷

安富利與我們的供應商一起為您帶來領先的人工智慧超級運算平台 – GenAI的電源管理/液冷相關產品。



Aaeon
AI supercomputing solutions



Abracon
專為新一代人工智慧伺服器板卡設計的AVR系列多相組合電感



Amphenol
Leakage detection sensor cable assembly



Belfuse
TET4800-48-069RA



Molex
High-Current PowerPlane Busbar connectors



MPS
16V, 130A, Dual-Phase intelli-module



Murata
Murata電源供應模組 D1U74T-W-3200-54-HBxC



Nordic
Nordic Edge AI Lab



Novosense
NSI3600D



Panasonic
HE-A relays for AI data centers products



Rohm
Power MOSFETs optimized for AI servers and data centers



Samtec
NovaRay® I/O 128 Gbps PAM4 panel mount cable system




STMicroelectronics
STM32N6



TE Connectivity
ICCON socket insert - High power current



Toshiba
N-channel power MOSFET



Transcend
創見 MTS970P PLP SSD 解決方案



Vishay
PowerPAK® SO-8DC 封裝

[▶ 購買](#) [▶ 解決方案](#) [▶ 產品目錄](#) [▶ 技術文章](#) [▶ 聯繫我們](#)

