


AI演算力狂飆不怕“過熱”？探索高效液體冷卻方案



在人工智慧（AI）迅速發展的當下，強大的演算力洪流也帶來了“甜蜜的煩惱”——巨大的能源消耗和驚人的發熱量。

[繼續閱讀](#)



onsemi

T10 LV-MV Si MOSFET - 80V T10 MOSFET

安森美半導體全新 T10 PowerTrench MOSFET 技術（80V、40V、25V）可提供業界領先的導通電阻 (RDS(on)、更高的功率密度和更低的開關損耗。

[繼續閱讀](#)

解決方案



3kW ACDC 類比電源解決方案： 為工業與電信應用提供高效率電力

這款 3kW ACDC 類比電源供應器（PSU）採用了業界首款用於托騰柱功率因數校正（Totem Pole PFC）的混合訊號控制器 NCP1681，在提供卓越效能的同時，也具備緊湊的體積。 [繼續閱讀](#)

能源 - 高效率運算

安富利與我們的供應商一起為您帶來領先的能源 - 高效率運算相關產品。



AAEON
AAEON SRG-AM62
引領智能能源管理



Abracon
為新一代電源應用
提供高性能跨感穩壓
電感（TLVR）



Amphenol
EnergyKlip™系列
550A儲能連接器



Belfuse
TET series
power supply



Bourns
TLVR 電感器



Molex
PowerPlane OCP
ORV3 cable
assemblies



MPS
10A and 25A family
of power modules



Murata
PTC 熱敏電阻
PRF15BC102RB6RC



Nordic
nRF54 系列



Panasonic
Graphite TIM
(Compressible type)



Rohm
Next-Gen 650V
GaN HEMT: ROHM's
GNP2070TD-Z



Samtec
Eye Speed® cable



STMicroelectronics
STM32N6 MCU



TDK
全新 FS160* 系列
microPOL（μPOL）
電源模組



Toshiba
Over temperature
detection solution for
AI/Data center
thermal management



Transcend
2.5" SATA & PATA
SSD475P



Vishay
PowerPAK®
SO-8DC 封裝

[▶ 購買](#) [▶ 解決方案](#) [▶ 產品目錄](#) [▶ 技術文章](#) [▶ 聯繫我們](#)