

云边协同+AI：构建智能农业的可持续发展



传统农业依赖代代相传的经验，而现代农业正在经历一场深刻的变革——“靠数据种地”，将农业从“劳动密集型”升级为“智能决策型”。

[阅读更多](#)

解决方案




Microchip PIC32CXMTSH 重新定义能源测量的可靠性

在迅速变迁的科技环境中，这款采用 Microchip PIC32CXMTSH 的单相电表脱颖而出，树立准确度及韧性的标竿。本产品专为印度市场及全球部署设计，可为住宅、商业及智能计量应用，提供可靠的能源测量服务。 [阅读更多](#)

BLEWB05D42 – 推动下一波无线创新浪潮

BLEWB05D42 蓝牙® 低功耗模块以小巧外型尺寸提供卓越无线效能，可满足日益成长的电动车系统及智能能源计量需求。

[阅读更多](#)



T55 聚合物表面封装电容 超低 ESR，100% 浪涌电流测试



智能自动化 – 可持续农业

安富利与我们的供应商一起为您带来领先的智能自动化 – 可持续农业相关产品。



AAEON
AAEON UP 4000
助力精准农业



Abracon
专为严苛环境设计的高性能全天候鞭状天线



Amphenol
OCTIS™ 户外 I/O 连接系统



ams OSRAM
ams AS6221
temperature sensor



Belfuse
Ethernet ICMs




Bourns
Bourns® PWR系列
高功率电阻



MPS
MA900




Murata
村田土壤传感器



Nordic
超低功耗无线 SoC



Novosense
D-NTC单总线型数字
温度传感器 NST1002




onsemi
Drone sensing
systems



Panasonic
Smart, automated,
sustainable farming



Rohm
RY7P250BM
Ultra-Low RDS(on)
N-ch MOSFET



Samtec
Edge Rate® Rugged,
High-speed
connector strips



STMicroelectronics
STM32N6
MCU



Toshiba
DCL52xx00 Series



Transcend
迈向智慧永续农业的
Edge AI 与嵌入式
影像技术



Vishay
T55 vPolyTan™
SMD 电容器

[► 购买](#) [► 解决方案](#) [► 产品目录](#) [► 技术文章](#) [► 联系我们](#)

