


### AI大模型训练耗电惊人，谁会是新一代AI“电力管家”？



Gartner对2026年十大战略技术趋势的研判揭示了技术战场正在发生根本性转移，更是对所有技术决策者发出的明确信号。

[阅读更多](#)

onsemi



onsemi

#### 80V T10 MOSFET NTTFSSH4D0N08XL

T10 LV-MV Si MOSFET Get Latest Version onsemi's new T10 PowerTrench MOSFET technology (80V, 40V, 25V) delivers industry leading RDS(on), higher power density and reduced switching losses. [阅读更多](#)

## 解决方案



### 3kW ACDC 模拟电源解决方案

这款 3kW ACDC 模拟电源供应器 (PSU) 采用了业界首款用于托腾柱功率因子校正 (Totem Pole PFC) 的混合讯号控制器 NCP1681，在提供卓越效能的同时，也具备紧凑的体积。  
[阅读更多](#)

## 人工智能超级计算平台- GenAI的电源管理/液冷

安富利与我们的供应商一起为您带来领先的人工智能超级计算平台- GenAI的电源管理/液冷相关产品。



**Aaeon**

AAEON 人工智能超级计算解决方案




**Abracon**

专为新一代人工智能服务器板卡设计的AVR系列多相组合电感



**Amphenol**

Leakage detection sensor cable assembly



**Belfuse**

TET4800-48-069RA



**Molex**

High-Current PowerPlane Busbar connectors



**MPS**

16V, 130A, Dual-Phase intelli-module



**Murata**

村田电源模块 D1U74T-W-3200-54-HBxC



**Nordic**

Nordic 边缘AI实验室



**Novosense**

NSI3600D



**Panasonic**

HE-A relays for AI data centers products



**Rohm**

Power MOSFETs optimized for AI servers and data centers



**Samtec**

NovaRay® I/O 128 Gbps PAM4 panel mount cable system



**STMicroelectronics**

STM32N6



**TE Connectivity**

ICCON 大电流插槽插芯



**Toshiba**

N-channel power MOSFET



**Transcend**

创见 MTS970P PLP SSD 解决方案



**Vishay**

PowerPAK® SO-8DC 封装

[▶ 购买](#) [▶ 解决方案](#) [▶ 产品目录](#) [▶ 技术文章](#) [▶ 联系我们](#)

