

Termeni și condiții de vânzare

Vânzarea produselor și serviciilor (denumite "Produse") de către Avnet, Inc. și agențiile, filialele, precum și partenerii acestuia ("Avnet") către un client (denumit "Client") face obiectul termenilor și condițiilor din prezenta (denumit "Contract"), termeni și condiții care prevalează asupra oricărui altor termeni și condiții din orice altă comandă, alt document sau altă comunicare a Clientului (denumită "Comandă") și care se aplică inclusiv în cazul lipsei de obiecție a Avnet împotriva respectivilor altor termeni și condiții. Prezentrul Contract poate fi modificat exclusiv în scris, prin act adițional semnat de reprezentanții autorizați atât ai Avnet, cât și ai Clientului.

1. COMENZI. Cu excepția cazurilor când se specifică altfel în cotații, cotațiile Avnet reprezintă invitații la oferte și pot face obiectul unor modificări, în orice moment, fără notificare prealabilă. Toate Comenzile trebuie să fie acceptate de către Avnet. Contractele încheiate între Client și Avnet devin efective prin acceptul scris al Avnet, acceptarea prin Schimb de Date Electronice [Electronic Data Interchange] ("EDI") acceptarea sau executarea Comenzii Clientului și se supun termenilor și condițiilor din prezentrul Contract. Toate Comenzile de Produse pe care Avnet le identifică ca fiind non-standard sau "NCNR" vor fi tratate ca ne-anulabile și ne-returnabile. Avnet poate identifica Produsele ca fiind non-standard sau "NCNR" prin diverse mijloace, inclusiv cotații, liste de Produse, atașamente sau anexe. Clientul nu are dreptul de a modifica, anula sau reprograma Comenzile pentru Produse standard fără acordul Avnet. Avnet își rezervă dreptul de a aloca vânzarea de Produse între Clientii săi.

2. PREȚURI. Cu excepția cazurilor când se prevede altfel în propunerile, cotațiile sau facturile Avnet, prețurile sunt exprimate exclusiv pentru Produse și nu includ taxe, accize, impozite sau orice alte sarcini sau obligații de plată pentru servicii adiționale (denumite împreună "Costuri Adiționale"). Cu excepția cazurilor când se specifică altfel în propunerile, cotațiile sau facturile Avnet, Clientul este responsabil pentru toate Costurile Adiționale.

3. TERMENI DE PLATĂ. Plata se va efectua conform condițiilor incluse în factura Avnet și nu implică nicio reducere sau deducere pentru reținere de taxe sau de alt tip. Pentru orice factură cu termenul de scadență depășit, Avnet are dreptul de a percepe dobânzi, calculate la 18% per an din suma datorată sau maximumul permis de lege, la care se adaugă onorarii avocațiale și costuri de recuperare, cu stabilirea unei taxe minime de 40 EUR pentru vânzări în Franța. În orice moment, Avnet are dreptul de a modifica termenii privind creditul Clientului. Avnet poate aplica plăți datorate în orice cont al Clientului. În cazul în care Clientul nu se achită de obligația vreunei plăți, Avnet are dreptul de a reprograma sau anula orice livrare programată sau Comandă și de a declara toate facturile scadente ca fiind datorate la plată imediat. Cu excepția cazurilor când se prevede altfel în legislația aplicabilă, creditele Clientului puse la dispoziție de către Avnet expiră, dacă sunt neutilizate, în termen de 12 luni.

4. LIVRARE. Cu excepția cazurilor când Avnet prevede altceva, în scris, toate livrările Avnet din Uniunea Europeană sunt CPT [Transport plătit până la] locul de livrare indicat de către Client, iar toate livrările Avnet din afara Uniunii Europene sunt EXW [Franco fabrică] la depozitul Avnet sau, pentru livrările directe, EXW [Franco fabrică] la depozitul producătorului (INCOTERMS 2010). Datele de livrare ale Avnet sunt doar estimative și sunt condiționate de primirea la timp de către Avnet a materiilor prime necesare. Avnet nu poate fi ținută responsabilă pentru întâzieri la livrare, livrări parțiale sau înainte de termen, iar Clientul are obligația de a accepta livrarea. Clientul nu are dreptul de a anula o Comandă sau o parte dintr-o Comandă din motive de livrare întârziată.

5. DREPT DE PROPRIETATE. Pentru vânzări din afara Uniunii Europene sau Australia, dreptul de proprietate este transferat Clientului la livrarea Produselor de către transportator. Pentru vânzări din Uniunea Europeană sau Australia, ca o modalitate de asigurare a plății, dreptul de proprietate este transferat Clientului odată cu plata integrală a Produsului de către Client. În cazul vânzărilor succesive, Clientul cesionează toate drepturile aferente în favoarea Avnet până la efectuarea plății integrale de către Client. Dacă Produsul este procesat sau combinat cu alte articole (denumit "Produs Procesat"), atunci

dreptul de proprietate reținut de Avnet reprezintă un procent din dreptul de proprietate asupra Produsului Procesat corespunzător valorii Produsului din valoarea totală a Produsului Procesat. Prezenta secțiune nu se aplică vânzărilor de Software (așa cum este definit în cele ce urmează).

6. SOFTWARE. Software-ul este versiunea ce poate fi citită de o mașină (cod obiect) a unor programe de calculator (denumit "Software"). Utilizarea de către Client a Software-ului și a oricărei documentații aferente fac obiectul și se supun convențiilor de acordare de licențe Software, în vigoare. Software-ul instalat sau implementat cu dispozitive hardware va fi utilizat exclusiv pe dispozitivul pe care a fost instalat și nu poate fi transferat independent.

7. GARANȚIE. Clientul declară că a luat la cunoștință faptul că Avnet nu este producătorul Produselor. În limitele legale și contractuale permise, Avnet va transfera Clientului toate garanțiile, indemnizațiile și despăgubirile transferabile privitoare la Produs și puse la dispoziția Avnet de către producător, inclusiv cele rezultate din eventuale încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală. Dacă se cere prin lege, Avnet va garanta faptul că, la momentul livrării, Produsele vor fi conforme cu specificațiile incluse de producător în fișa tehnică ce însoțește Produsele. Toate reclamațiile privind garanțiile de ne-conformitate a Produselor vor fi depuse într-un termen maxim de 12 luni de la livrare. În cazul în care Avnet execută lucrări de sporire a valorii, cum ar fi lucrări de integrare, tape-and-reel sau programare, atunci Avnet oferă o garanție de 90 zile de la livrare potrivit căreia aceste lucrări de sporire a valorii sunt conforme cu specificațiile scrise ale Clientului și acceptate de către Avnet. Clientul va fi considerat ca fiind producătorul acestor Produse de sporire a valorii. **AVNET NU OFERĂ NICIO ALTĂ GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CUM AR FI GARANȚIA DE VANDABILITATE, SATISFACERE A SCOPULUI SAU NE-ÎNCĂLCARE.** Unicele despăgubiri posibile pentru Client ca urmare a eventualei nerespectări a garanției de către Avnet sunt, la alegerea Avnet: (i) repararea Produselor; (ii) înlocuirea Produselor; sau (iii) rambursarea către Client a prețului de achiziție a Produselor. Avnet nu oferă nicio asigurare sau garanție privitor la Software și nu va fi ținută responsabilă cu privire la niciun aspect legat de acesta. Cu excepția cazurilor când se prevede expres în convenția de acordare a licenței de Software, **SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT "CA ATARE" FĂRĂ NICIO GARANȚIE ATAȘATĂ.**

8. RETURNARE PRODUS. Clientul are dreptul de a returna Produsele către Avnet exclusiv în baza unui număr de autorizare materială a returnării ("RMA") eliberat de către Avnet. (A) Returnări pentru Defect Vizual: Clientul trebuie să notifice Avnet în scris cu privire la orice deteriorare a ambalajului extern al Produselor, lipsuri, sau altă discrepantă ("Defect Vizual") în termen de trei zile lucrătoare de la primirea livrării; în caz contrar, Produsele vor fi considerate ca acceptate de către Client. (B) Returnări pentru Garanție Produs: Clientul trebuie să notifice Avnet în scris specificând defectul exact al Produsului, înăuntrul perioadei de garanție. Avnet va emite un RMA doar dacă defectul (fie Defect Vizual, fie Garanție Produs) este creat exclusiv de către Avnet sau de către producătorul original și doar dacă Clientul îndeplinește cerința de notificare. Avnet nu va emite RMA-uri pentru deteriorări, lipsuri sau alte discrepante datorate Clientului, transportatorului sau prestatorului de servicii, precum și oricărui alt terț. La primirea RMA, Clientul va returna Produsele către Avnet în conformitate cu instrucțiunile Avnet, cuprinse în RMA. Avnet are dreptul de a evalua toate Produsele returnate de către Client pe baza unui RMA. Dacă Avnet stabilește că respectivele Produse nu sunt eligibile pentru retur, atunci Avnet va trimite respectivele Produse înapoi Clientului, care va suporta costurile returnării, sau va păstra respectivele Produse în contul Clientului și pe cheltuiala acestuia.

9. LIMITELE RĂSPUNDERII. Răspunderea Avnet față de Client este limitată la daunele directe suferite de Client până la concurența unei sume care să nu depășească prețul de catalog al Produsului. Această limitare a răspunderii nu se aplică în caz de deces sau rănire personală cauzate prin neglijența Avnet. Avnet nu va fi ținută responsabilă pentru, iar Clientul nu are dreptul la, niciun fel de daune-interese indirecte, speciale, incidentale sau consecutive (spre exemplu, pierderi de profit sau încasări, pierderi de date, imposibilitatea utilizării, necesitatea refacerii, reparării, costuri de producție, costuri de returnare, afectarea reputației sau pierderea de clienți). În măsura în care Avnet nu poate respinge, legal justificat, vreo garanție contractuală directă sau indirectă, drepturile contractuale ale Clientului nu sunt afectate de prezenta limitare a răspunderii.

10. EVENIMENTE CE NU ȚIN DE CONTROLUL AVNET. Avnet nu poate fi ținută responsabilă pentru neîndeplinirea obligațiilor sale în baza prezentului Contract ca urmare a unor cauze dincolo de controlul său rezonabil (de exemplu, calamități naturale, acțiuni sau omisiuni ale Clientului, perturbări operaționale, dezastre artificiale sau naturale, epidemii, epuizări de materiale sau Produse, greve, acțiuni criminale, întâzieri de livrare sau de transport, precum și imposibilitatea găsirii de forță de muncă, materiale sau Produse prin sursele uzuale).

11. UTILIZAREA PRODUSELOR. Clientul are obligația de a respecta specificațiile producătorului Produsului. Produsele nu sunt autorizate a fi utilizate în sisteme de menținere a vieții, implanturi umane, unități nucleare sau alte aplicații prin care defecțiuni ale Produsului ar putea conduce la pierderi de vieți sau daune materiale. Clientul declară faptul că, în cazul în care Clientul utilizează sau vinde Produsele în scopul utilizării în astfel de aplicații sau nu respectă specificațiile producătorului Produsului, atunci respectiva utilizare, vânzare sau nerespectare se face pe riscul propriu al Clientului. Clientul va despăgubi, proteja și exonera Avnet de orice răspundere privitoare la eventuale plângeri rezultate din: (i) aplicarea de către Avnet a concepțiilor, specificațiilor sau instrucțiunilor Clientului, (ii) modificarea oricărui Produs de către orice terț, altul decât Avnet, sau (iii) utilizarea Produselor în combinație cu alte produse sau prin nerespectarea dispozițiilor prezentei clauze.

12. EXPORT/IMPORT. Anumite Produse, și tehnologia aferentă acestora, vândute de către Avnet fac obiectul normelor de control al exportului aplicabile în Statele Unite, Uniunea Europeană, și/sau alte state, cu excepția reglementărilor legale privind boicotul ("Norme Export"). Clientul se obligă să respecte aceste Norme de Export și să obțină toate autorizațiile și permisele necesare în vederea transferului, exportării, re-exportării sau importării Produselor și tehnologiei aferente acestora. Clientul nu va exporta, nici re-exporta, Produsele și tehnologia aferentă acestora către niciun stat sau entitate unde astfel de activitate de export sau re-export este interzisă, inclusiv niciun stat sau entitate aflate sub sancțiuni sau embargouri aplicate de către Statele Unite, Uniunea Europeană sau alte țări. Clientul nu va utiliza Produsele și tehnologia aferentă acestora în legătură cu arme chimice, biologice sau nucleare, sisteme – rachetă (inclusiv sisteme de rachete balistice, dispozitive de lansare spațială și sonare) sau vehicule aeriene fără pilot capabile să furnizeze cele de mai sus, precum nici în dezvoltarea de arme de distrugere în masă de niciun tip.

13. COMENZI ELECTRONICE. În cazul în care, oricare dintre părțile implicate în cumpărarea și vânzarea de Produse, inclusiv declarația NCNR a Clientului sau cererile de ofertă, utilizează EDI, portalul intern al Clientului, un portal terț sau orice alt mijloc electronic ("Comandă Electronică de Achiziție"), prezentul Contract va continua să se aplice cumpărării și vânzării de Produse între Client și Avnet. Acceptarea de către Client a cererii de recunoaștere din partea Avnet, precum și a specificațiilor Avnet privind detaliile Comenzilor Electronice de Achiziții, în scris, prin email sau prin modalitatea EDI, este obligatorie pentru Client.

14. RESPECTAREA CERINTELOR PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI. Atunci când este aplicabil, Clientul va fi ținut responsabil de respectarea tuturor obligațiilor și îndatoririlor rezultate din următoarele standarde normative valabile în Uniunea Europeană (i) Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (2012/19/UE), (ii) Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (94/62/CE) și (iii) Directiva privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori (2006/66/CE), cu toate modificările și revizuirile aplicabile, precum și în concordanță cu toate normele naționale de armonizare și implementare, în vigoare.

15. GENERAL.

A. Prezentul Contract este guvernat, interpretat și executat în conformitate cu legislația aplicabilă în statul în care entitatea Avnet care a acceptat Comanda Clientului ("Țara de Acoperire Legală") este situată, fără referință la principiile conflictelor de legi. În cazul în care Țara de Acoperire Legală este Statele Unite ale

Americii, se aplică legislația și sunt competente instanțele Statului Arizona. Prezentul Contract nu se supune dispozițiilor prevăzute de Convenția Națiunilor Unite asupra Contractelor de Vânzare Internațională de Mărfuri. Instanțele din Țara de Acoperire Legală vor avea jurisdicție și competență privind orice eventuale litigii rezultate din sau în legătură cu prezentul Contract.

B. Clientul nu are dreptul de a cesiona prezentul Contract fără acordul prealabil scris al Avnet. Partenerii Avnet pot executa obligațiile ce revin Avnet în baza prezentului Contract. Prezentul Contract se extinde asupra succesorilor și reprezentanților legali.

C. Dacă oricare dintre aceste clauze va fi considerată invalidă, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, această condiție va fi considerată în mod independent și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte condiții.

D. Produsele, inclusiv software-ul sau alte proprietăți intelectuale, sunt protejate prin orice norme legale aplicabile privind drepturile terților, cum ar fi patente, drepturi de copiere și licențe de utilizare, iar Clientul se obligă să respecte respectivele drepturi.

E. Clientul va respecta toate normele legale aplicabile, inclusiv cele privind anticorupția, cum ar fi Legea Practicilor Corupte Străine în vigoare în S.U.A. și Legea contra Mitei în vigoare în Regatul Unit.

F. Părțile stabilesc, de comun acord, faptul că pot utiliza semnătura electronică, care va fi considerată ca producând efectele legale valide, certe și că le va fi opozabilă.

G. Informațiile despre Probus (de exemplu, declarații sau indicații (tehnice sau de altă natură) conținut de avertizare, precum și informații privitoare la anumite specificații, caracteristici, clasificări de control export/import, utilizări sau conformitate cu cerințele legale sau de alt tip privitor la acestea) sunt furnizate de către Avnet cu titlu de "CA ATARE" și nu fac parte integrantă din proprietățile Probusului. Avnet nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea sau completitudinea informațiilor despre Probus, precum și ESTE EXONERATĂ DE ORICE DECLARAȚIE, GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE SUB ORICE CONCEPT PRIVITOR LA INFORMAȚIILE DESPRE PRODUS. Avnet recomandă Clientului să verifice toate informațiile despre Probus anterior utilizării sau demarării de acțiuni în baza respectivelor informații. Toate informațiile despre Probus fac obiectul unor modificări periodice, fără necesitatea notificării acestora. Avnet nu va fi ținută responsabilă în legătură cu eventuale greșeli de tipărire sau alte erori sau omisiuni privind informațiile despre Probus.